

Garant**VBMT 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261152 HB7140-2
GTIN	4067263329824
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Danga	padengtas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui