

Garant**TC. T 110202, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260980 HB7140-2
GTIN	4067263329657
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC. T 110202 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110202
Drožlialaužis	VM
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Kampo spindulys	0,2 mm
Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui