

Garant**VBMT 160408, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261154 HB7140-2
GTIN	4067263329831
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160408
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas

Kampo spindulys	0,8 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VS
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui