

Garant**TC. T 110204, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260982 HB7140-2
GTIN	4067263329664
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC. T 110204 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 110204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Tolerancija	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui