

Garant**TC.T 16T304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TC.T 16T304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Drožlialaužis	VM
Ašmenys	HM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T304
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Danga	padengtas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui