

Garant**TCMT 16T308, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Produktų klasė	21G

Aprašymas

TCMT 16T308 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui