

Garant**VBMT 110304, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT110304
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui