

**Garant****VBMT 160402, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261150 HB7140-2
GTIN	4067263329817
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VBMT 160402 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160402
Pagrindinis naudojimas	M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Danga	padengtas
Drožlialaužis	VS

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7140-2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui