

Garant
VB. T 160404, Rūšis: HB7140-2


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kietlydinys	HB7140-2
Kampo spindulys	0,4 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160404
Ašmenys	HM
Pagrindinis naudojimas	M
Drožlialaužis	VM
Danga	padengtas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui