

Garant**VB. T 160408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261234 HB7140-2
GTIN	4067263329862
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Kampo spindulys	0,8 mm
Danga	padengtas

Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Ašmenys	HM
Kietlydinys	HB7140-2
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT160408
Pjūvio gylis a _p	0,5 - 2,5 mm
Drožlialaužis	VM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui