

Garant**VC.T 110304, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Danga	padengtas
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Ašmenys	HM
Tolerancija	M

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7140-2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnusias apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pagrindinis naudojimas	M
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VC.T 110304
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui