

**Garant****VC.T 160404, Rūšis: HB7140-2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

VC.T 160404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VC.T 160404
Danga	padengtas
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kampo spindulys	0,4 mm

Tolerancija	M
Drožlialaužis	VM
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnūs apdirbimas
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui