

**Garant****VC.T 110302, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VC.T 110302 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancija	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Danga	padengtas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110302
Pagrindinis naudojimas	M
Ašmenys	HM
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūsiai apdirbimas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui