

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
Drožlialaužis: VM
Tolerancija: M
Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Kietlydinys	HB7140-2
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VC.T 160408
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Ašmenys	HM

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Tolerancija	M
Drožlialaužis	VM
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui