

**Garant****VC.T 110304, Rūšis: HB7140-2**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VC.T 110304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M
Kietlydinys	HB7140-2
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VC.T 110304
Kampo spindulys	0,4 mm

Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Ašmenys	HM
Drožlialaužis	VS
Danga	padengtas
Pjūvio gylis $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui