

Garant
VB. T 110304, Rūšis: HB7140-2


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2
 Drožlialaužis: VM
 Tolerancija: M
 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Pastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,
 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7140-2
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Danga	padengtas
Pagrindinis naudojimas	M
Tolerancija	M
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui