

Garant**VC.T 160402, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160402 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Danga	padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Kietlydinys	HB7140-2
Drožlialaužis	VS
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Tolerancija	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160402
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui