

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HB7140-2**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7140-2 Kietlydinys: HB7140-2

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 230 m/min
Ašmenys	HM

Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7140-2
Tolerancija	M
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VC.T 160404
Danga	padengtas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui