

**Garant****HM grąžtas su viena pjovimo briauna Bendras ilgis L 800 mm, TiAlN, Ø: 14-Xmm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	124008 14-X
GTIN	4067263329282
Produktų klasė	10D

**Aprašymas****Modelis:**

Vienbriaunis gręžtuvas su tiesiais grioveliais, standartiškai skirtas gręžimo gyliui iki 1000 mm, bet pagal užsakymą iki 6000 00. Universalios formos grąžto galvutė leidžia saugiai dirbti su įvairiomis medžiagomis.

**Pastaba:**

Norint patikimai naudoti giluminius gręžtuvus, reikia bent 4 x D kiaurymės, padarytos su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122736 arba Nr. 123885, aliuminiui reikia 231605 didesnio skersmens kiaurymės su pagalbinės kiaurymės grąžtu Nr. 122606. Giliosioms kiaurymėms > 50 x D įrankis turi būti prilaikomas su rėmeliu 50 x D intervalais. Nurodytas L/D santykis atitinka mažiausią pasiekiamą gręžimo gylį naudojant atitinkamą giliųjų kiaurymių grąžtą. Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Rekomenduojamas aušinimo skysčio slėgis > 40 bar.

**Techninis aprašymas**

Norma	Gamykliniai standartai
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Bendras ilgis L	800 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	715 mm
Ø ribos	14 - 14,99 mm
Danga	TiAlN

Ašmenys	HM
Kotas	DIN 6535 HB
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 40 bar
Reikia pagalbines kiaurymės grąžto	taip, kreipiamasis grąžtas
Pusiau standartinis	taip
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	250 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	90 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	80 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	70 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Ketus	tinka	80 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		