


Garant**ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Per apskritimą pagaląstos keičiamos plokštelės, kad tiksliai tilptų į įrankių laikiklį. Efektyvus smulkiagrūdis substratas iš naujausios kartos pjovimo medžiagų. Optimizuotas pjovimo briaunos paruošimas lengvai apdirbamoms medžiagoms.

Kampo spindulys: 3 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,1–0,25 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,1–0,25 mm
Kampo spindulys	3 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ZDHT 150530FR-F10
Kietlydinys	HU7705
Ašmenys	HM
Danga	be dangos
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	2000 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1800 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	900 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		