



**PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe Ø 11×16 mm,  
Naudingasis žarnos ilgis: 6m**



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080241 6
GTIN	7391390097484
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

**Modelis:**

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparumas temperatūrai nuo - 20 iki + 60 °C.

**Tiekimo sudėtis:**

Su **apsaugine** plienine greitaveike mova Nr. 080285 ir plienine mova Nr. 080290.

### Techninis aprašymas

naudingasis žarnos ilgis	6 m
Medžiaga	PU spiralinė žarna
maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Kištukinės movos jungtis	1/2 in
Žarnos vidinis Ø	11 mm
Greitojo jungimo movos jungtis	1/2 in

Žarnos išorinis Ø	16 mm
Spalva	mėlyna
maksimalus slėgis	35 bar
Produkto rūšis	Žarna

## Priedai

Mova su išoriniu sriegiu 5 vnt. rinkinys Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080290 1/2
Apsauginė movalšorinis sriegis Išorinis prijungimo sriegis 1/2 in	080285 1/2