

**„Hold fast“ apvalus magnetas, AlNiCo, Ø: 55mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085968 55
GTIN	2050000965333
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Su sraigtu magneto patraukimui nuo apdirbamos detalės. Su 2 sriegio kiaurymėmis M8 fiksatorių pritvirtinimui.

Techninis aprašymas

Ø	55 mm
tvirtinimo sriegių kiekis	2
Svoris	1 kg
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M8 mm
Nominalioji sukibimo jėga	400 N
Magneto aukštis	49,2 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas

