



## Krovinių kėlimo magnetas, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 2000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085990 2000
GTIN	4045197372970
Produktų klasė	08P

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą).

Visiškai dengtas, kompaktiškas ir lengvas pakėlimo magnetas su apsauginiu fiksumi. Tvirta konstrukcija, lengvas įjungimas ir išjungimas. Magneto laikymo paviršius su 2 išilginiais strypais.

#### Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

### Techninis aprašymas

Matmuo G	80 mm
B matmuo	477 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	1000 kg
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	15 mm

minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	15 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	3500 mm
Matmuo A	480 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	350 mm
Svoris	90 kg
Matmuo F	499 mm
Matmuo E	112 mm
Matmuo C	165 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	2000 kg
Matmuo D	161 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas