



## Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ProCORE, Tipas: GSB1890C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070106 GSB1890C
GTIN	4059952617343
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas** sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.

- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.**
- **Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.**
- **Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).**
- **Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.**
- **Greitojo užveržimo griebtuvas.**

#### Bešepetėlinis variklis.

**Kick-Back-Control** su automatinio išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dvd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu. Kai pasiekiamas tam tikras sukimo momentas, perjungiamo precizinė mova apsaugo nuo perkaitimo, todėl sumažėja movos nusidėvėjimas ir dėl to atsirandantis triukšmas. Su variklio stabdžiu.

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 x ProCORE 18 V / 4,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.

## Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	36 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Gamintojo pavadinimas	GSB 18V-90 C
Akumulatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	2100 min <sup>-1</sup>
standartinis naudojimas	Strong
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	64 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø betone	13 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumulatoriaus įtampa	18 V
maksimalus smūgių skaičius	28500 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Smūginis gręžtuvas-suktuvas

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa  
B18 V

073851 B18