



Akumuliatorinis gręžtuvas ProCORE, Tipas: GSR1890C



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Produktų klasė	03B

Aprašymas

Modelis:

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

KickBack-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, išskirtine precizine mova ir variklio stabdžiu. 13 mm Auto-Lock metalinis griebtuvas. Aukštas sukimo momentas.

Galima papildyti **Connectivity** moduliu.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 ličio jonų akumulatoriais, greitojo įkrovimo blokeliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

Techninis aprašymas

maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	64 Nm
---	-------

maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Svoris	1,1 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	36 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 min ⁻¹
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s ²
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V-90 C
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2100 min ⁻¹
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Variklis be šepetėlių, Greitojo užspaudimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5-13, L-Boxx dėkle