



## Akumuliatorinis gręžtuvas be akumulatoriaus, Tipas: GSR1890C



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Produktų klasė	03B

### Aprašymas

#### Modelis:

- **Kompaktiškas akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.**
- **LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.**
- **Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.**
- **Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.**
- **Softgrip.**

Galima papildyti **Connectivity** moduliui.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su L-BOXX **be** akumulatoriaus ir įkroviklio.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius, pradinius paketus ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073851 ir Nr. 073863 – 073867.

### Techninis aprašymas

Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis

Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 13 mm
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	64 Nm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	68 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
standartinis naudojimas	Strong
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis	0 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	GSR 18V-90 C
Svoris	1,1 kg
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje	36 Nm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas
USP1	18V
USP2	Variklis be šepetėlių, su Softgrip rankena, be akumuliatorius, L-Boxx