

**LED akumulatorinė lempa, 12 V, Tipas: GLI12300****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Produktų klasė	03B

**Aprašymas****Modelis:**

12 V darbinė šviesa su 10 LED ir dviem šviesumo lygiais. Reguliuojamas kampas iki 200°, pakabinimo kabliai, karabinas ir su magnetu.

**Tiekimo sudėtis:**

**Akumulatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.**

**Pastaba:**

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851– 073866.

**Techninis aprašymas**

Akumulatoriaus įtampa	12 V
Svoris su akumulatoriumi	0,3 g
Akumuliatorių kiekis	1
Šviesos srautas	300 lm
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Svoris be akumulatoriaus	0,15 g

Gamintojo pavadinimas	GLI 12V-300
Švietimo trukmė	3 h
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
ATEX zona	Nėra
Apšvietimo priemonės	LED lempa
Produkto pavadinimo požymis	12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 12 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas