

**Kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: 17-125PSB****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077109 17-125PSB
GTIN	4059952576725
Produktų klasė	03C

**Aprašymas****Modelis:**

**Galingas kompaktiško dizaino kampinis šlifuoכלis su saugos jungikliu**

- **GWS 17-125 PSB Professional turi naują saugos jungiklį PROtection, kuris užtikrina maksimalų komfortą darbe bei ergonomišką, ploną rankeną**
- **Išankstinis sūkių skaičiaus pasirinkimas, nuolatinis sūkių skaičius, švelnus startas ir apsauga nuo perkrovos**
- **Išmanioji stabdžių sistema**

**Tiekimo sudėtis:**

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

**Techninis aprašymas**

Naudojama galia	1700 W
Svoris	2,5 kg
Gamintojo pavadinimas	GWS 17-125 PSB
maksimalus disko Ø	125 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali vibracija pagal EN	4,8 m/s <sup>2</sup>
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip

Sūkių skaičiaus diapazonas	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Ypatybė	Diskinis stabdis
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis