



## Akumuliatorinis kampinis šlifuoכלis GWS, Tipas: GWS1810SC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077120 GWS1810SC
GTIN	4059952647524
Produktų klasė	03C

### Aprašymas

#### Modelis:

Galingas **18 V** akumuliatorinis kampinis šlifuoכלis.

- Dėl naujojo EC variklio ir naujosios ProCORE18V akumuliatorių technologijos **30 % daugiau galios ir 125 % ilgesnis veikimo laikas.**
- **Didesnė apsauga dėl intelektualios stabdžių sistemos, kuri sutrumpina stabdymo laiką iki 70 %, ir KickBack Control.**
- **Plokšteles keisti patogiu, nes tam nereikia jokių įrankių.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 2 x ProCORE 18 V akumuliatoriumi, tvirtinimo flanšu, įkrovikliu, greitojo užveržimo veržle, 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional, apsauginiu gaubtu ir L-BOXX.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073854 ir Nr. 073866.

### Techninis aprašymas

minkštas paleidimas	ne
maksimalus pjovimo gylis	34 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
maksimali vibracija pagal EN	6 m/s <sup>2</sup>

Akumulatoriaus talpa	5,5 Ah
Akumuliatorių kiekis	2
maksimalus disko Ø	125 mm
Apsauga nuo perkrovos	taip
Svoris	2 kg
Kickbackstop	taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	GWS18V-10SC
Saugos jungiklis	ne
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoKLis

## Priedai

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV