

Garant**Žymeklis, Koto Ø d: 20mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	358725 20
GTIN	4067263550662
Produktų klasė	31E

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš įrankių plieno su Weldon kotu.

Privalumai:

Apsauginė paviršiaus danga apsaugo nuo medžiagos pažeidimų. Ženklavimo greitis priklauso nuo maksimalios pastūmos. Patvarios, ilgai tarnaujančios specialios adatos. Tinka apvalių paviršių žymėjimui. Galima naudoti tekinimo staklėse. Užtikrintas saugumas. **Greitai pakeičiamos adatos**, nes jas lengva tiesiog ištraukti. Kompensuojami detalių nelygumai iki 7 mm (priklausomai nuo modelio).

Ruošinio paviršiaus valymas suspausto oro kanalais skirtingais kampais maks. 10 barų. Šrifto pločio reguliavimas reguliuojant kontakto jėgą, nereikia keisti adatos spindulių! Didelis žymėjimo antgalio atsparumas dilimui dėl **riedančio rutulio**. Jokių rėžių.

Paskirtis:

Įvairių medžiagų žymėjimui: aliuminio, titano, plieno, bronzos, vario, žalvario, plastikų ir t.t. Su mažesniu adatos smaigaliu galima ženklinti paviršius, kurių kietis ne didesnis negu 57 HRC.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 ženklavimo adata Nr. 358729.

Techninis aprašymas

Ø D ₁	0,5 mm
L ₁	35,2 mm
L	87,7 mm
Ø D	16,5 mm
Koto Ø d	20 mm

Produkto rūšis

Ženklavimo įrankiai

Priedai

Ženklavimo antgalis Spindulys 0,5 mm

358729 0,5