

**Kablinis raktas su nosele, Išoriniam veržlių Ø: 65/70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	628400 65/70
GTIN	4020772054403
Produktų klasė	63Q

Aprašymas**Modelis:**

Specialus plienas, briaunos šlifotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su nosele pagal DIN 1810 A.

Paskirtis:

Išdrožinėms veržlėms DIN 1804 ir riedėjimo guolių veržlėms DIN 981.

Pastaba:

Dyd. 135/145; 260/270 – storis neatitinka DIN normų. Dydis neįtrauktas į DIN, matmenys panašūs kaip DIN.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	DIN 1810A
išoriniam veržlių Ø	65 - 70 mm
visas ilgis	240 mm
Tipas	1810A
Produkto rūšis	Kablinis raktas