

HOLEX**Sriegimo griebtuvai, ER sinchroniniai, BT 40, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	338193 25
GTIN	4067263558972
Produktų klasė	32P

Aprašymas**Modelis:**

- Amortizuojantis elementas minimaliai kompensuoja ašinį ilgį (MLA).
- Vidinis aušinimo priemonės padavimas iki 50 bar.
- Sriegiklio / valcuojančio sriegiklio patvarumas padidėja.

Paskirtis:

- Apdirbimo centruose su sinchroniniu sukliu.
- Sriegiklio ir sinchroninio suklio žingsnio skirtumams kompensuoti.
- Sriegiklio žingsnio tolerancijai kompensuoti.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309399 ir 309447.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760 – 308806.

Pastaba:

Nešalinkite riebalų nuo sinchroninio sriegimo griebtuvo.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	45 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	0,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Ilgio kompensacija tempiant	0,5 mm
Vidinis Ø D ₁	42 mm

Sriegiams	M6 – M20
Laikiklis	BT 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Forma	AD
Produkto rūšis	Sriegimo patronas