



## Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 50/4
GTIN	4059782501515
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

$\emptyset D_3$	29 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	50 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p, maks.}$	2,5 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Bendras ilgis $L_{viso}$	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės $\emptyset$	22 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių dydis	12
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	79 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	28,3 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,61 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas	229918
Užveržimo varžtas	229919