

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Protect CP, Apsauga nuo korozijos, Talpa: 1l



Užsakymo data

Užsakymo numeris

088019 1

GTIN

4067263733157

Produktų klasė

01L

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus **ultragarsinis valiklis** - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra **be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų**. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga. Sonic Protect CP - **Apsauga nuo korozijos** Tinka kaip priedas korozijai jautriems metalams, pvz.: plienui, pilkajam ketui ir kietmetaliui. Medžiagos yra padengtos molekuline apsaugine plėvele, kuri leidžia laikinai sandėliuoti. Sonic Protect CP mažai putoja, jį lengva nuplauti – galimi vėlesni padengimo ar kietėjimo procesai. Galima derinti su Sonic Cleaner AL-E; AL-D ir N. Taip pat gali būti naudojamas pasyvavimo, panardinimo voniose ir kaip vandens valymo priemonė.

Paskirtis:

Ultragarsiniams valymo prietaisams.

Tinka korozijai jautriems metalams, pvz.: plienui, pilkajam ketui ir kietmetaliui.

Tinka:

Medžiagos padengtos molekuline apsauga, kuri laikinai apsaugo nuo korozijos. Kiti padengimo ar kietėjimo procesai neturi įtakos.

Techninis aprašymas

Maišymo santykis	0,5–2,5 %
Užpildomo skysčio kiekis	1 l
Laikymo temperatūra	20 - 80 °C
pH vertė	8,6
Tvarumas	GARANT GreenPlus
Serija	GreenPlus
Produkto pavadinimo požymis	Apsauga nuo korozijos
Produkto rūšis	Veiksmingi ultragarso valikliai