



Greitaeigė freza 7792VX, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221908 100/6
GTIN	4059782503250
Produktų klasė	28R

Aprašymas

Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotniam frezavimui.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229919 (T15; 3,1Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Ø D ₃	79 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	179 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	198 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	78,3 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,22 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	12 laipsniai
Fz Helix	0,7
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229919
-------------------	--------