



## Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifauta plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	43 mm
Keičiamų plokštelių dydis	12
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 1205
Keičiamų plokštelių varžtas	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	2,5 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	10,3 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,67 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas

229908