



Dynaswivel® Pasukama žarnos jungtis, Išorinis prijungimo sriegis: 3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080190 3/8
GTIN	616026954618
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Patentuota žarnos jungtis iš aliuminio.

Dviejuose taškuose **360° pasukama, sumontuota** konstrukcija leidžia laisvai judinti prijungtus įrankius.

Techninis aprašymas

Srauto dydis	21,25 l/s
Išorinis prijungimo sriegis	NPT in
Gamintojo pavadinimas	Dynaswivel 3/8 colio
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Produkto rūšis	Įmova