



LED akumuliatorinė lempa Nulinė versija be akumulatoriaus, 12 V, Tipas: M12UCL



Užsakymo data

Užsakymo numeris	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Produktų klasė	07A

Aprašymas

Modelis:

Tvirti stipriai šviečiantys prožektoriai su ličio jonų akumulatoriumi. LED darbo ir montavimo šviestuvai.

- **Su 300° horizontaliai ir 180° vertikalčiai reguliuojamu šarnyru.**
- **Magnetinis pagrindas ir didelė magnetinė lentynėlė.**

Tinka:

Milwaukee 12 V akumulatorius MB12.

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinė lempa be akumulatoriaus ir be įkroviklio.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	1200 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šviesos srautas, 2 lygis	800 lm
Gamintojo pavadinimas	M12 UCL
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus įtampa	12 V

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas, 3 lygis	600 lm
Produkto pavadinimo požymis	12 V
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas