

**Akumuliatorinis kniediklis Birdie®, Tipas: CAS****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	770501 CAS
GTIN	4007081111973
Produktų klasė	74A

**Aprašymas****Modelis:**

Prietaisas be laidų lanksčiam naudojimui.

**Privalumai:**

Greitas darbas ir didelis našumas, elektroninis valdymas užtikrina veikimą.

Mažas, patogus ir tik 900 g be akumuliatoriaus. Skirtingomis spalvomis sužymėtus antgalius lengva parinkti tinkamam kniedikliui. Labai lengvas ir greitas antgalių keitimas bei techninė kumštelių priežiūra be jokių įrankių. Skaidrus surinkimo indas leidžia nuolat kontroliuoti kniedžių smaigalių kiekį. Naudojantis nauja Click & Twist funkcija talpą galima greitai ir lengvai ištuštinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770524 ir įkrovikliu Nr. 770528 dyd. CAS **L-BOXX**. Antgaliai 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 ir 17 / 32.

**Techninis aprašymas**

Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Svoris su akumuliatoriumi	1,3 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah

Įmušimo jėga	10000 N
Prietaiso eiga	25 mm
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
aklinosioms kniedėms iš visų medžiagų iki	5 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Tipas CAS 18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

## Priedai

Ličio jonų greitojo keitimo akumuliatorius CAS Talpa 2,0 Ah	770524 2,0
Įkroviklis Tipas CAS	770528 CAS