



## Greitaeigė freza 7792VX, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Produktų klasė	28R

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Unikali keičiamųjų plokštelių konstrukcija ir jų pasvirimo kampas frezavimo laikiklio korpuse gerokai sumažina apdirbimo metu atsirandančias radialines jėgas ir jas nukreipia ašine kryptimi. Storos keičiamosios plokštelės su 4 pjovimo briaunomis sudėtingiausioms užduotims atlikti, produktyvios. Įrankis tinka galiniam ir gilių pakopų frezavimui, nušlifuota plokštelės pjovimo briaunos nuožula puikiai tinka glotnajam frezavimui.

### Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių dydis	06
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	25 mm
Tvirtinimo sriegis M	M8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229915 (T7; 0,8 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	0,9 mm
Ø $D_3$	5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XP.. 0603
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{\text{max}}$	4,2 mm

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	2,73 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

## Priedai

Užveržimo varžtas

229915