

**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094342 10 |
| GTIN | 4067263783442 |
| Produktų klasė | 02H |

Aprašymas**Modelis:**

Montažinės pirštinės su PU danga preciziniams darbams sausoje aplinkoje. Geras lietimasis pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Ypač tinka preciziniams darbams su mažomis ir elektroninėmis dalimis, techninei priežiūrai, apžiūrai, montavimo darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Ekologiška, pakuotė 100% be plastiko.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|------------------------|
| Pirštinių rūšis | Universalios pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija II |
| Pirštinių dydis | 10 |
| Turinys | 12 |

| | |
|----------------------|--|
| Pirštinių savybės | Nealergizuoja odos |
| EN 388 | 4131X |
| Pagrindo medžiaga | Poliamidas |
| Danga | PU |
| Dangos variantai | Vidinis paviršius |
| Pritaikymo sritys | Tikslumas |
| Ilgis | 255 mm |
| Spalva | juoda |
| Mezgimo technologija | 13G |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Produkto rūšis | Universalios pirštinės |