

**Pirštinių pora, Pirštinių dydis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	094343 10
GTIN	4067263783510
Produktų klasė	02H

**Aprašymas****Modelis:**

Montažinės pirštinės su PU danga preciziniams darbams sausoje aplinkoje. Geras lietimo pojūtis ir didelis pralaidumas orui. Ypač tinka preciziniams darbams su mažomis ir elektroninėmis dalimis, techninei priežiūrai, apžiūrai, montavimo darbams.

**Standartas:**

EN 388; EN ISO 21420

**Pastaba:**

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.  
Ekologiška, pakuotė 100% be plastiko.

**Techninis aprašymas**

Apsaugos kategorija	Kategorija II
Pirštinių dydis	10
Pirštinių rūšis	Universalios pirštinės
Turinys	12

Pirštinių savybės	Nealergizuoja odos
EN 388	4131X
Pagrindo medžiaga	Poliamidas
Danga	PU
Dangos variantai	Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys	Tikslumas
Ilgis	255 mm
Spalva	pilka
Mezgimo technologija	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Paskirtis	daugkartin.
Produkto rūšis	Universalios pirštinės