

## Reguliuojamas kompiuterio laikiklis, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	928756 1
GTIN	4016139315829
Produktų klasė	91P

### Aprašymas

**Modelis:**

Kieto plieno konstrukcijos kompiuterio laikiklis, skirtas horizontaliam arba vertikaliam montavimui po stalviršiais. Aukštis ir plotis reguliuojami. Kompiuteris po darbastaliu užima nedaug vietos, laikomas saugiai (mažesnė kontakto su purvu galimybė) - mažiau vietos kojoms.

**Tinka:**

Tower korpuso plotis 88 – 203 mm, gylis 300 – 533 mm; Desktop korpuso plotis 335 – 465 mm, gylis 175 – 280 mm.

**Spalva:**

Juodas.

### Techninis aprašymas

Leistinoji apkrova	10 kg
Gylis	485 mm
Plotis	147 mm
Aukštis	365 mm
Medžiaga	Betonas

Spalva	juoda
Tvirtinimo priemonės yra komplekte	taip
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	10 kg
Produkto rūšis	PC laikiklis