

**Garant****Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės Ø d: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156770 3
GTIN	4067263783596
Produktų klasė	15A

**Aprašymas****Modelis:**

Priekiniam ir **galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui** vienos **operacijos metu. Lengvas valdymas** visose staklėse ir **greitas užvartų nuėmiklio** keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš **bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.**

**Paskirtis:**

Tinka **stalui-stovui arba vertikalaus gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms** ir **CNC apdirbimo centrums**. Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. **Netinka rankinėms mašinoms.**

**Pastaba:**

**Peilis neįeina į komplekto sudėtį.** Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

**Techninis aprašymas**

kiaurymės Ø	3 mm
Bendras ilgis L	85 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Programuotas matmuo e	10 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	29 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/aps.
tinkamas peilio dydis	3
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be

