



## Krovinių kėlimo magnetas UL Plus, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 2000kg



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085995 2000
GTIN	
Produktų klasė	08P

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Išankstinis keliamo krovinių patikrinimas apsaugine plokšte garantuoja saugos koeficientą 3:1

#### Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085992; 085995) arba ploni ir plokšti (Nr 085985).

Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

### Techninis aprašymas

Matmuo A	368 mm
maksimalus Ø apvalių medžiagų	600 mm
Matmuo C	233 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	70 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	2000 mm

Matmuo E	195 mm
Matmuo G	80 mm
Matmuo D	227 mm
Svoris	157 kg
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	2000 kg
B matmuo	477 mm
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	800 kg
Matmuo F	493 mm
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	100 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros protokolas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas