



Keičiamos gręžimo plokštelės HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 44mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	232286 44
GTIN	4045197593740
Produktų klasė	22F

Aprašymas

Modelis:

Pakeičiama HSS pjovimo briauna universaliam naudojimui. Nereikia galąsti. Su drožlialaužiu. Su užgaląsta pjovimo briauna didesniai tvirtumui ir tikslesniai centravimui. Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.

Pastaba:

Kiti dydžiai, modeliai su VHM pjovimo briaunomis ir 180° pjovimo briaunomis tiekiami pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Ø D	44 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,3 mm/aps,
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,43 mm/aps,
gręžimo laikiklio tipas	36
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	1
Danga	TiAlN
Smailas kampas	132 laipsniai
Kietlydinys	TiAlN

Ašmenys	HSS E PM
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gręžimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	200 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	120 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
CuZn	tinka	140 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		