

Garant**Peilis HSS universaliam užvartų nuėmikliui, Dydis: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156775 3
GTIN	4067263965053
Produktų klasė	15A

Aprašymas**Modelis:**

Peiliai baziniam korpusui Nr. 156770.

Techninis aprašymas

Baziniams korpusams	3–4,5
Ašmenys	HSS

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	50 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/min	H

Plienas <60 HRC	ribotai tinka	15 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	10 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		