

**Garant****Peilis HSS universaliam užvartų nuėmikliui, Dydis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	156775 5
GTIN	4067263965060
Produktų klasė	15A

**Aprašymas****Modelis:**

Peiliai baziniam korpusui Nr. 156770.

**Techninis aprašymas**

Baziniams korpusams	5–20
Ašmenys	HSS

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	50 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	20 m/min	H

Plienas <60 HRC	ribotai tinka	15 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	S
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		