



Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 100kg



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085980 100
GTIN	5012095627906
Produktų klasė	08P

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

B matmuo	131 mm
Matmuo G	32 mm
Matmuo E	49 mm
minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž.	7,5 mm
Matmuo D	75 mm

maksimalus \varnothing apvalių medžiagų	80 mm
Matmuo A	91 mm
Matmuo C	65 mm
Matmuo F	185 mm
maksimalus ilgis plokščių medž.	1000 mm
maksimali keliamoji galia plokščių medž.	100 kg
Svoris	3 kg
maksimali keliamoji galia apvalių medž.	65 kg
minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž.	7,5 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Krovinių kėlimo magnetas