



Krovinių kėlimo magnetas UL E, Maksimali keliamoji galia (galinis paviršius): 300kg



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085980 300 |
| GTIN | 5012095627913 |
| Produktų klasė | 08P |

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiška, tvirta konstrukcija su Neodym nuolatiniais magnetais. Optimaliai veikia net ir esant dideliems oro tarpams, jokių nukrypimų. Patvirtinta traukimo jėga (žr. patikros sertifikatą). Lengvai valdoma valdymo rankena su apsauginiu perjungimo mechanizmo fiksatoriumi. Apkrovos kėlimo magnetai turi saugumo koeficientą 3:1.

Paskirtis:

Saugiai perkeliama ir transportuojama plokšti ir apvalūs daiktai, (Nr. 085990; 085980). Ruošiniai iš ketaus arba plieno, plokštės, strypai arba vamzdžiai. Naudojimas sandėliuose, liejyklose / plieno gamyklose, laikyti plienui, įrankių gamybos sektoriuose.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| maksimalus \varnothing apvalių medžiagų | 100 mm |
| maksimali keliamoji galia apvalių medž. | 150 kg |
| maksimali keliamoji galia plokščių medž. | 300 kg |
| minimalus žaliavos sienelės storis apvalių medž. | 10 mm |
| Matmuo C | 95 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Matmuo G | 46 mm |
| maksimalus ilgis plokščių medž. | 1500 mm |
| Matmuo D | 95 mm |
| B matmuo | 202 mm |
| Matmuo F | 253 mm |
| Matmuo E | 74 mm |
| Svoris | 10 kg |
| minimalus žaliavos sienelės storis plokščių medž. | 10 mm |
| Matmuo A | 157 mm |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas |
| Produkto rūšis | Krovinių kėlimo magnetas |